

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Objednávací číslo 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa load
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1680 kg
Nosnost 6 km/h	1400 kg
Statická Nosnost	2800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	255 mm
Stavební výška	140 mm
Celková hmotnost	13,052 kg

## KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Barva vidlice	zinek-železo (průhledné)
Vyosení	65 mm
Poloměr otáčení	170 mm
Průměr otáčení	340 mm
	✓
Poloměr otáčení	140 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	175 mm
Šířka plotny	140 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	140 mm
Průměr otvoru plotny	15 mm

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Objednáací číslo 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

