



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	68 mm
Szerokość całkowita	43 mm
Waga całkowita	0,13 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	25 mm
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	23 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Szary antracytowy (RAL7016)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ostony gwintu	Bez ostony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm
Długość Trzpień	20 mm

STYLEA

5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016

EAN 4031582311006

Numer zamówienia 00075210
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

