

## KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397

Broj porudžbine 00805766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ○ ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Kappa load                        |
| Tip kućišta                    | Okretanje Tocak                   |
| Standard                       | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h             | 1020 kg                           |
| Nosivost na 6 km/h             | 850 kg                            |
| Statički Nosivost              | 1700 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -30 °C                            |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                             |
| Sveukupna visina               | 205 mm                            |
| Ukupna širina                  | 110 mm                            |
| Ukupna težina                  | 4,243 kg                          |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid težak           |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Prirodno belo            |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 160 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D                 |

## KUCISTE

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Materijal       | Gvožđe ili gvožđe kovano, teško           |
| oblik viljuska  | siroko, Ojacano                           |
| okretni lezaj   | kotrljajući lezaj sa kuglom dubokog rasta |
| Boja            | plavo cinkovano                           |
| ofset           | 58 mm                                     |
| okretni radijus | 140 mm                                    |
| Otpor okretanju | 280 mm                                    |
| Prečnik kupole  | 111 mm                                    |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 135 mm            |
| Širina ploče                     | 110 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

# KAPPA LOAD

9650TOP160P63 CL67

EAN 4031582314397  
Broj porudžbine 00805766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

