

# AGILA

2470DIK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атриція               | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                      |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                      |
| Загальна висота                    | 138 mm                     |
| Загальна вага                      | 0,948 kg                   |

## КОЛЕСО

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Матеріал тіла           | Сталь аркуша                 |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування    |
| Носіння                 | Конічний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем      |
| Діаметр                 | 100 mm                       |
| Протектор               | 32 mm                        |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A              |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Офсет (Зсув)        | 38 mm                   |
| Радіус повороту     | 88 mm                   |
| Поворотне з'єднання | 176 mm                  |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Тип налаштування                    | Синтетичний експандер, круглий                                   |
| Розширювальний фітинг (мінімум)     | 19 mm  |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 21,5 mm  |
| Підказка                            | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

# AGILA

2470DIK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

