

# DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numărul de comandă 00832615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	85 mm
Benză de rulare	85 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	85 mm
Lățimea corpului	85 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D
Tip rulment	6204

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	640 kg
Capacitate de încărcare statică	1600 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,566 kg

# DURATECH

TOP 085X85-Ø20 HL85

EAN 4031582331219

Numărul de comandă 00832615

## DESENE TEHNICE

