LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582415353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm
Diamètre du dôme	40 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea safety
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	73 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582415353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



