

ALPHA

3472PXU160P63

EAN 4031582304930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●○○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante avec Blocage total, Antérieur
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	135 kg
Statique Capacité de charge	270 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	200 mm
Poids global	2,329 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Polyuréthane, biosourcé, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise synthétique
Axe	Vissé avec écrou
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA

3472PXU160P63

EAN 4031582304930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

