INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# DURATECH

## TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



La imagen puede diferir del producto original

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 65 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 12 mm |
| Longitud del cubo | 32 mm |
| Anchura del cuerpo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
| Tipo de cojinete | 6201 |

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●○○○ |
| Desgaste | ●●●●● |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Duratech |
| Tipo | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 290 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 240 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 480 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso total | 0.17 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Número de pedido 00829018

**Planos del producto**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 065x32-Ø12-HL32

EAN 4031582332315

Número de pedido 00329018




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH