ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

AGILA STAINLESS

7470PJC075P30-11

EAN 4031582351286



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila stainless
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	75 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	100 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,26 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, середня
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	61,5 mm
Поворотне з’єднання	123 mm
Діаметр ковпачка	43 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm
Підказка	Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA STAINLESS

7470PJC075P30-11

EAN 4031582351286

Номер замовлення 00037778

Product Drawings



