

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stora
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	154 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă moale
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	75 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Subțire
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	38 mm
Raza de pivotare	100,5 mm
Interferență pivotantă	201 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă filetată cu Gat Hexagonal superioră, nituit
--------------	--