

AGILA

2470PJI050P30-11 SCREWED

EAN 4031582010077

Номер замовлення 00003895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●●● |
| Атриція | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,142 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 19 mm |
| Ширина тіла | 19 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Виля Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 24 mm |
| Радіус повороту | 49 mm |
| Поворотне з'єднання | 98 mm |
| Діаметр ковпачка | 41 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|---|
| Тип налаштування | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm |
| Підказка | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

AGILA

2470PJI050P30-11 SCREWED

EAN 4031582010077

Номер замовлення 00003895



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

