INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Lumina |
| Tipo | Ruota girevole |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 59 mm |
| Larghezza complessiva | 55 mm |
| Peso complessivo | 0,13 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Zama / Alluminio |
| Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Raggio di piroettamento | 51 mm |
| Ingombro di piroettamento | 102 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 8 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Numero d'ordine 00073573

**Disegni del prodotto**

