

ELASTECH HEAT

IDG100X35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Elastech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
전기 전도성	✓
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	250 °C
전체 체중	0.354 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	멤핑, 내열성
베어링	건식 베어링 부시
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	45 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

ELASTECH HEAT

IDG100X35-Ø8 (DSG)

EAN 4031582382594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

