

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Bestelnummer 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
---------------	-----------

Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
-----------------	-----------

Slijtage	● ● ● ● ○
----------	-----------

Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○
-----------------------	-----------

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Wielen
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	125 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Statisch draagvermogen	375 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	150 mm
Totale breedte	63 mm
Totaal gewicht	1,176 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	37,5 mm
Zwenk radius	103 mm
Draaicirkel	206 mm
Diameter koepel	61,5 mm

## FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	45 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2

Duitse  
Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Bestelnummer 00033737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Duitse  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award