

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	10 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	20 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	36 mm
Totale breedte	24 mm
Totaal gewicht	0,03 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	9 mm
Zwenk radius	21,5 mm
Draaicirkel	43 mm
Diameter koepel	24,5 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietszwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	25 mm
Breedte Loopvlak	12 mm
Breedte wielkern	12 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	35 mm
Breedte plaat	30 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	23 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	28 mm
Diameter plaatgat	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35x30

EAN 4031582336658

Bestelnummer 00032081
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

