



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

### 核心属性

产品名称	Galea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	139 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.45 kg

### 支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	浅灰色 (RAL7035)
偏移量	40 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	59 mm

### 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
胎面颜色	交通灰色 A (RAL7042)
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	30 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	30 mm
胎面硬度 (A)	90 岸 A

### 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	90 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最小)	50 mm
上板孔长度 (最大)	54.4 mm
上板孔宽度 (最小)	60 mm
上板孔宽度 (最大)	70 mm
上板孔直径	8.2 mm

# GALEA

5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308792

订单号 00071787  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

