

# ALPHA STAINLESS


8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423

Número de comanda 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 200 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 400 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 155 mm

Àmplia general 75 mm

Pes total 0,859 kg

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Blanc natural
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	40 mm
Scio de giro	102,5 mm
Sterferencia de giro	205 mm
Dome Dictel	75 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423

Número de comanda 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

8470U00125P62-neu

