

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081
Número de pedido 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de bloque
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	260 mm
Ancho de Banda de rodadura	85 mm
Diámetro del agujero del Eje	25 mm
Longitud del cubo	74 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga estática	150 kg
Peso total	1,04 kg

PURETECH AIR

PQR260X85-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582321081

Número de pedido 00031045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

