

**CHAPE**

Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Hauteur de la fixation	58.5 mm
Largeur de la platine	35 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stora
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	155 mm
Poids	0.67 kg

STORA

2370PJP125P72

EAN 4031582425185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

