INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Ritenis krāsa	Pasivēts ar zilu
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	36 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,44 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Pasūtījuma numurs 00000161

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH