

## LEVINA STAINLESS

5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Levina stainless                     |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                |
| Aço inoxidável                    | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 161 mm                               |

## RODA

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno                     |
| Material do piso da roda   | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento                  | Rolamento liso                    |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios                     |
| Diâmetro                   | 125 mm                            |
| Largura do Piso            | 32 mm                             |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                        |

## SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                | Poliamida                                          |
| Em Forma de Garfo       | Estreito                                           |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Offset                  | 38 mm                                              |
| Raio giratório          | 100,5 mm                                           |
| Interferência giratória | 201 mm                                             |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 13 mm         |

Prémio de  
Design universalClube  
Design  
Deutscher

# LEVINA STAINLESS



5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS



Prémio de  
Design universal



Clube  
Design  
Deutscher