

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Pasūtījuma numurs 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	48 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	200 kg
Statiskā krāvnēsība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,207 kg

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL48

EAN 4031582320817

Pasūtījuma numurs 00030948



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

