

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ●
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	91,5 mm
Àmplia general	46 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	77 mm
Sterferencia de giro	154 mm
Dome Dictel	23 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet Ilis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	7 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	11 mm



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny

STYLEA


5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



El
Deutscher
Dissenyador
Club



Premi
Interzum



Premi IF
Disseny