

# ALPHA

3470DVR160R05-20X45

EAN 4031582303612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 135 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 270 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 195 mm                           |
| Общо тегло                         | 2,293 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Стомана от лист                   |
| Материал на реазбата  | Плътна гума черен                 |
| Лагер                 | Ролков лагер                      |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 160 mm                            |
| Ширина на Резба       | 40 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 85 Бръснач A                      |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилка                 | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 55 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 135 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 270 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 20 mm              |
| Дължина на Болт  | 45 mm              |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# ALPHA

3470DVR160R05-20X45

EAN 4031582303612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

