

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО


Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	25 mm
Дължина на центъра	62 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ


Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч	1200 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	2880 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C



NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.