

## AGILA

2470DIK100R07-Ø24-27

EAN 4031582328233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                     |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajuci                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 160 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                     |
| Sveukupna visina               | 138 mm                    |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 38 mm                 |
| okretni radijus   | 88 mm                 |
| Otpor okretanju   | 176 mm                |

## TOCAK

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materijal za telo          | Čelik lista                   |
| materijal omotaca          | Cvrsta guma, bez obeležavanja |
| Nošenje                    | konusi lezaj                  |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard                |
| Prečnik                    | 100 mm                        |
| Širina omotac              | 32 mm                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 80 Šešelj A                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                        | Sintetički proširivač, okrugli                                     |
| ekspandirajući nastavak (Minimalno)  | 24 mm                                                              |
| ekspandirajući nastavak (maksimalno) | 27 mm                                                              |
| Savet                                | Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. |

# AGILA

2470DIK100R07-Ø24-27

EAN 4031582328233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

