

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атритація	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	310 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	150 mm
Загальна ширина	118 mm
Загальна вага	6,66 kg

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	84 mm
Поворотне з'єднання	168 mm
Діаметр ковпачка	104 mm

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Номер замовлення 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

