

AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,15 kg
Teljes szélesség	43 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	24 mm
Körbeforgás	98 mm
Kupola átmérője	41 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Csapág	Siklócsapág
Kerék színe	Ezüstsürke (hasonló RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Test szélessége	20 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	11 mm
Tippek	A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.

AGILA

2470YGO050P30-11

EAN 4031582356342

Rendelési szám 00033340
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

