

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 40 mm |
| Asse diametro del foro | 8,4 mm |
| Lunghezza mozzo | 45 mm |
| Larghezza corpo | 40 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-------------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto | Duratech silent |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 300 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -30 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,38 kg |

DURATECH SILENT

UOT 125x40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058

Numero d'ordine 00033628
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

