

## SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●●

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Termék neve                       | Scout                                      |
| Ház típusa                        | Önbeálló görgő rugós irány- és keréfkéssel |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                     |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                     |
| Rozsdamentes                      | ✓  |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                                      |
| Összsúly                          | 242 mm                                     |
| Teljes szélesség                  | 72 mm                                      |
| Összsúly                          | 3,143 kg                                   |

## KERÉK

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                                     |
|                              | puha   |
| Futófelület anyaga           | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes        |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                       |
| Átmérő                       | 200 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 40 mm  |
| A futófelület keménysége (A) | 64 Shore A                                   |

## VÁZ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Anyag        | Rozsdamentes acél, nehéz |
| Villa alakja | Ferde                    |
| Forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy  |
| Ellensúlyoz  | 50 mm                    |
| Körbeforgás  | 162 mm                   |
| Körbeforgás  | 324 mm                   |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 130 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 74 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 110 mm                   |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 50 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 10,5 mm                  |

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

