

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Numărul de comandă 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa load
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1800 kg
Capacitate de încărcare statică	3600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	305 mm
Lățime totală	140 mm
Greutate totală	15,874 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Turnare
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	80 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Culoare	Zink-fier (transparent)
Offset	65 mm
Raza de pivotare	195 mm
Interferență pivotantă	390 mm
Diametru cupolă	140 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	175 mm
Lățimea plăcii	140 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	140 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP250P64 CL97

EAN 4031582314526

Numărul de comandă 00863174



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

