

TIGE FILETÉE

A525UJI050L51-8

EAN 4031582431896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 56 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Poids | 0,078 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 10 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 62 mm |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm |

FIXATION

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 8 mm |

TIGE FILETÉE

A525UJI050L51-8

EAN 4031582431896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

