

ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha reverse
Typ	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	108 mm
Celková hmotnost	0,761 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	44,5 mm
Poloměr otáčení	84,5 mm
Průměr otáčení	169 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

