INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Número de encomenda 00004955

A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento cónico
Cor da Roda	Passivada a azul
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	6 mm
Comprimento do cubo	28 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	55 kg
Capacidade de carga estática	110 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,22 kg

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Número de encomenda 00004955

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



© Copyright 2025 TENTE International GmbH