

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Battistrada in resina fenolica
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Passivato blu
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Ruota
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,21 kg

WHEEL

DRR 080x30-Ø12 HL44,4

EAN 4031582410808

Numero d'ordine 00900249

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

