

COMPACTA

1430PJ1025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Compacta
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	10 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	20 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	86 mm
Ukupna širina	24 mm
Ukupna težina	0.03 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, svetlo
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Jedna trka Venac kuglica
Boja	plavo cinkovano
ofset	23 mm
okretni radijus	82 mm
Otpor okretanju	164 mm
Prečnik kupole	24.5 mm
Prečnik navoja	0 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	25 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	35 mm
Širina ploče	30 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	23 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	28 mm
Prečnik otvora ploče	4.2 mm
Dužina stablo	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

