

AGILA

2470PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková hmotnost	0,895 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
	měkký
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	103,5 mm
Průměr otáčení	207 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	45 mm

AGILA

2470PIP125R05-22 TFR

EAN 4031582389265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

