

ALPHA

3470PIR100P30-13

EAN 4031582303834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Alpha |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 75 kg |
| Statique Capacité de charge | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids global | 0,895 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Noir graphite (RAL9011) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 35 mm |
| Largeur du corps | 35 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Tôle d'acier, lourde |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur | Zingué bleu |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 90 mm |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 13 mm |

ALPHA

3470PIR100P30-13

EAN 4031582303834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

3470...100P30-13

