

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Glide
外壳类型	定制解决方案
导电	是
不锈	否
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	33 mm
总宽度	50 mm
总重量	0.07 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	直型
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
圆顶直径	38 mm
套环直径	50 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯，导电
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面硬度（D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

订单号 00075112
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

