PRODUCTINFORMATIE

# GALEA

5070PJP100P30-10

EAN 4031582378610



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Galea |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 139 mm |
| Totale breedte | 66 mm |
| Totaal gewicht | 0,44 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 90 mm |
| Draaicirkel | 180 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 30 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5070PJP100P30-10


EAN 4031582378610

Bestelnummer 00770898

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH