

LINEA

594CUAP150R05-22

EAN 4031582409055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ●

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opatřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---|
| Název produktu | Linea |
| Typ | Otočné Kolečko s kombinovaným zámkem |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 150 kg |
| Statická Nosnost | 300 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 175 mm |
| Stavební výška | 89 mm |
| Celková hmotnost | 1,45 kg |
| Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdem |
| Průměr | 150 mm |
| Šířka Běhoun | 22 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 92 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vídlice | Uchycení dvou Kolo |
| Otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Vyosení | 52 mm |
| Poloměr otáčení | 156 mm |
| Průměr otáčení | 312 mm |
| Poloměr otáčení | 56 mm |

MONTÁŽ

| | |
|--------------|----------------------------|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 22 mm |
| Délka čepu | 40 mm |

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award