제품 정보

AGILA

2478DYK050P41-55

EAN 4031582344479



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●●○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	40 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	80 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
총높이	69 mm
전체 너비	35 mm
전체 체중	0.15 kg

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	다양한
색상	파란색 부동태화
돔 직경	27 mm

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색, 전기 전도성
베어링	콘 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	19 mm
차체 너비	19 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	55 mm
플레이트 너비	55 mm
플레이트 홀 길이(최소)	38.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	44 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	38.5 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	44 mm
플레이트 구멍 직경	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DYK050P41-55


EAN 4031582344479

주문 번호 00028596

제품 도면







© Copyright 2026 TENTE International GmbH