

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17 (90)

EAN 4031582210750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	13 mm

RACCORD

Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	17 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4.5 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	28 mm
Poids	0.02 kg

COMPACTA

2198UOI025P60-40x17 (90)

EAN 4031582210750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

