

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	66 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,14 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	16 mm
Poloměr otáčení	43 mm
Průměr otáčení	82 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	21 mm
Šířka středu kola	21 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	59 mm
Šířka plotny	47 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	35 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	46 mm
Průměr otvoru plotny	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Objednáací číslo 00032260
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

