

## ALPHA

3477PVR160P63

EAN 4031582305722

Numer zamówienia 00036299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 135 kg                         |
| Nośność statyczne              | 270 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 200 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 2,391 kg                       |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen                   |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny       |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)     |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 40 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                     |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyściگی kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 60 mm                   |
| Promień działania koła | 167 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 334 mm                  |
| Średnica kopuły        | 96 mm                   |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3477PVR160P63

EAN 4031582305722

Numer zamówienia 00036299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

