

ALPHA

3478PIJ200P63

EAN 4031582377972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	2,57 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Роликовий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластины	140 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA

3478PIJ200P63

EAN 4031582377972

Номер замовлення 00000849

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

