

NOVATECH

FTP 140x54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA


Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvesība pie 4 km/h	840 kg
Krāvesība pie 6 km/h	700 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	3,04 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	140 mm
Protektora platums	54 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	54 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Piemērots	jungheinrich_mic




NOVATECH

FTP 140x54-020 H160

EAN 4031582346619

Pasūtījuma numurs 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.