

## ALPHA

3470UEJ100P62 T/G-SMALL

EAN 4031582377750

Numéro de commande 00001525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 160 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 320 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 128 mm                            |
| Largeur totale                  | 75 mm                             |
| Poids                           | 0,856 kg                          |

## ROUE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                             |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                | Roulements rouleaux                   |
| Axe                      | axe de roue boulonné                  |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                        |
| Diamètre                 | 100 mm                                |
| Largeur du bandage       | 34 mm                                 |
| Largeur du corps de roue | 34 mm                                 |
| Dureté du bandage (A)    | 63 Shore A                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 90 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 180 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 75 mm                    |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 80 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 77 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |

# ALPHA

3470UEJ100P62 T/G-SMALL

EAN 4031582377750


Numéro de commande 00001525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

