

ALPHA STAINLESS

8470U00160P63

EAN 4031582312720

Номер на поръчката 00035543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	500 kg
Статичен Товароносимост	1000 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	96 mm
Общо тегло	1,809 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	135 mm
Интерференция при завъртане	270 mm
Диаметър на купол	96 mm
Неръждаемост	✓

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00160P63

EAN 4031582312720

Номер на поръчката 00035543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

