

## ALPHA STAINLESS

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Номер на поръчката 00035543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha stainless                  |
| Тип                                | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 500 kg                           |
| Неръждаемост                       | ✓                                |
| Статичен Товароносимост            | 1000 kg                          |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 200 mm                           |
| Обща ширина                        | 96 mm                            |
| Общо тегло                         | 1,809 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                          |
| Материал на реазбата  | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Ос                    | Завинтен с гайка                  |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 160 mm                            |
| Ширина на Резба       | 40 mm                             |
| Ширина на тялото      | 40 mm                             |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                      |

## ВИЛКА

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Материал                    | Неръждаемост стомана, тежка |
| Форма Вилица                | Обхват                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка      |
| Цвят                        | Неръждаемост стомана        |
| Изместване                  | 55 mm                       |
| Радиус на завъртане         | 135 mm                      |
| Интерференция при завъртане | 270 mm                      |
| Диаметър на купол           | 96 mm                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 137 mm            |
| Ширина на плаката                         | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 75 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 105 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# ALPHA STAINLESS

8470U00160P63

EAN 4031582312720

Номер на поръчката 00035543



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

